

# E30A



## Lo más destacado

- \_ Recuperación de vapores (Fase-II)
- \_ Selector de caudal 40-80L/min
- \_ Configuraciones de alto caudal (80L/min) y gran caudal (120L/min)
- \_ Diseñado según criterio "Diseño para Todos", enfocado a personas con movilidad reducida
- \_ Totalizadores electromecánicos
- \_ Columna satélite con display repetidor
- \_ Sistema de pago Zi instalado de fábrica
- \_ Preparado para sistemas de pago de terceros
- \_ Preparado para equipos multimedia de terceros
- \_ AdBlue

# E30A

## ELECTRÓNICA EAS2

Diseñada para el futuro. Escalable y modular: el coste se adapta a las necesidades del cliente.

Diseñada para reducir al mínimo el tiempo de parada por avería.

Interfaz de usuario sencilla y atractiva.

Diferentes niveles de acceso para aumentar la seguridad.

Protocolo estándar internacional IFSF-LON disponible.

Protocolo EAS1 para compatibilidad con A.S. existentes.

Certificados CE de tipo (MID) emitidos por NMI

Nº. T10544 & T10545

Certificado OIML de Conformidad emitido por NMI

Nº. R117/1995-NL1-15.01

Certificado CE de tipo (ATEX) emitido por LOM

Nº. LOM IBATEX2057

## Características de la familia E30

### Estándar

- Calibración electrónica
- Indicación óptica producto
- Preset
- Chásis y recubrimiento en acero F114 galvanizado
- Imprimación epoxy anticorrosiva; pintura poliéster en polvo horneada
- Acabado antigraffiti

Los caudales máximos indicados dependen de la instalación, altitud de la E.S. y temperatura ambiente.

### Opciones

- Acero inoxidable
- Indicación acústica de producto en distintos idiomas
- Comunicación con caseta
- Selector de caudal
- Indicación de temperatura ambiente
- Totalizadores electromecánicos



Cetil Dispensing Technology, S.L.  
C/ Pelaya, 37 (P.I. Río de Janeiro)  
28110 Algete (Madrid) España  
Tel: (+34) 916 287 651  
Fax: (+34) 916 287 653  
cetil@cetil.com | www.cetil.com

